

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot – PD-frei**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Vor – Brand - Lot LFC - Legierung**Zusammensetzung:** ■ Au 76,0 Pt 2,9 Ir 0,10 Ag 10,0 Cu 6,0 Zn 5,0
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 880
Schmelzintervall in °C ■ 840 - 890

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

